

SBS Apparatsskåp för is- och snöfria markytor



nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 apparatsskåp tillhandahåller en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar i smältningsapplikationer för ytsnö. Färdigkopplade med kontrollenhet, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare. Den smarta, inbyggda nVent RAYCHEM VIA-DU-20 regleringsenheten gör att systemet endast kan aktiveras när kallt väder och fukt upptäcks i kombination. Apparatsskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.

FUNKTIONER

En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar

High capacity, with 3-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Färdigkopplade: apparatsskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare

Energieffektiv och säker: via inbyggd smart VIA-DU-20 kontrollenhet, kretsar som endast får energi när kallt väder och fukt upptäcks

Tillförlitligt, komplett system speciellt utformat för värmekabelanläggningar för is- och snöfria markytor.

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Kapslingsklass: IP65
Kapslingsmaterial: Stål
Montering: Vägghöglad

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Höjd	Bredd
1244-000219	SBS-03-MV-20	3	32 A	0	600 mm	400 mm
1244-000220	SBS-06-MV-20	6	63 A	0	600 mm	600 mm
1244-000221	SBS-09-MV-20	9	63 A	0	800 mm	800 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höjd	Bredd
1244-000222	SBS-12-MV-20	12	63 A	0	800 mm	800 mm
1244-000223	SBS-15-MV-20	15	100 A	0	800 mm	800 mm
1244-000224	SBS-18-MV-20	18	125 A	0	1000 mm	800 mm
1244-000215	SBS-03-VV-20	3	63 A	1	600 mm	400 mm
1244-006430	SBS-03-CM-20	3	32 A	1	600 mm	400 mm
1244-006434	SBS-03-CW-40	3	32 A	1	600 mm	400 mm
1244-000216	SBS-06-VV-20	6	100 A	2	600 mm	600 mm
1244-006431	SBS-06-CM-20	6	63 A	2	600 mm	600 mm
1244-006435	SBS-06-CW-40	6	100 A	2	600 mm	600 mm
1244-000217	SBS-09-VV-20	9	100 A	3	800 mm	800 mm
1244-000218	SBS-12-VV-20	12	160 A	4	800 mm	800 mm
1244-006432	SBS-09-CM-20	9	63 A	3	600 mm	600 mm
1244-006433	SBS-12-CM-20	12	100 A	4	800 mm	800 mm
1244-006436	SBS-09-CW-40	9	100 A	3	800 mm	800 mm
1244-006437	SBS-12-CW-40	12	160 A	4	800 mm	800 mm
1244-006438	SBS-15-CW-40	15	160 A	5	1000 mm	800 mm
1244-006439	SBS-18-CW-40	18	250 A	6	1000 mm	800 mm
1244-008212	SBS-15-CM-20	15	125 A	5	800 mm	800 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höjd	Bredd
1244-008213	SBS-18-CM-20	18	125 A	6	1000 mm	800 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Djup
1244-000219	SBS-03-MV-20	210 mm
1244-000220	SBS-06-MV-20	210 mm
1244-000221	SBS-09-MV-20	210 mm
1244-000222	SBS-12-MV-20	210 mm
1244-000223	SBS-15-MV-20	210 mm
1244-000224	SBS-18-MV-20	210 mm
1244-000215	SBS-03-VV-20	210 mm
1244-006430	SBS-03-CM-20	210 mm
1244-006434	SBS-03-CW-40	210 mm
1244-000216	SBS-06-VV-20	210 mm
1244-006431	SBS-06-CM-20	210 mm
1244-006435	SBS-06-CW-40	210 mm
1244-000217	SBS-09-VV-20	210 mm
1244-000218	SBS-12-VV-20	210 mm
1244-006432	SBS-09-CM-20	210 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Djup
1244-006433	SBS-12-CM-20	210 mm
1244-006436	SBS-09-CW-40	210 mm
1244-006437	SBS-12-CW-40	210 mm
1244-006438	SBS-15-CW-40	300 mm
1244-006439	SBS-18-CW-40	300 mm
1244-008212	SBS-15-CM-20	210 mm
1244-008213	SBS-18-CM-20	300 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT