

SBS-FP-xx-16A apparatskåp för frostskydd av rör



nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16A apparatskåp erbjuder en integrerad lösning för nVent RAYCHEM värmekablar vid frostskydd av rör. Finns för olika antal värmekretsar, med reglering via anläggningsgivare eller reglering med luftgivare (PASC). Kompletterat med säkringar och jordfelsbrytare. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.

FUNKTIONER

Finns tillgänglig med Elexant 450c med Modbus RS485-port för fjärrövervakningsanslutning, konfiguration och enkelhet i integration i ett Building Management System (BMS).

En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar

High capacity, with 3-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare

Energieffektiv och säker: med alternativ för digital linjeavkänning eller reglering med luftgivare (PASC)

Tillförlitligt, komplett system från en tillverkare och specifikt utformat till frostskydd av rör

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Fasantal:	3
Säkring:	16 A, Type C
Kapslingsklass:	IP65
Skydd:	Miniatyr-/läckströmssäkring
Montering:	Väggmonterad
Överspänningsskydd:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Antal grupper	Antal säkringar	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Regulator medföljer
---------------	-------------	---------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------

1244-022467	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c	1	3	40 A	1	Elexant 450c
1244-022628	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c-MODBUS	2	3	40 A	1	Elexant 450c
1244-022468	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c	2	6	40 A	2	Elexant 450c
1244-022629	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c-MODBUS	2	6	40 A	2	Elexant 450c
1244-022469	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c	3	9	63 A	3	Elexant 450c
1244-022630	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c-MODBUS	3	9	63 A	3	Elexant 450c
1244-022470	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c	4	12	63 A	4	Elexant 450c
1244-022631	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c-MODBUS	4	12	63 A	4	Elexant 450c

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Kommunikation protokoll	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial
1244-022467	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c	Ingen	600 mm	400 mm	210 mm	Stål
1244-022628	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	600 mm	600 mm	210 mm	Stål
1244-022468	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c	Ingen	600 mm	600 mm	210 mm	Stål
1244-022629	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	600 mm	600 mm	210 mm	Stål
1244-022469	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c	Ingen	800 mm	800 mm	210 mm	Stål
1244-022630	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	800 mm	800 mm	210 mm	Stål
1244-022470	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c	Ingen	800 mm	800 mm	210 mm	Stål

Katalognummer	Artikelnamn	Kommunikation protokoll	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial
1244-022631	SBS-FP- 12x16A- ELEXANT450c- MODBUS	Modbus RTU	800 mm	800 mm	210 mm	Stål

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Komplett innehållsförteckning och kopplingsscheman för skåpet medföljer produkten. Alla elektriska installationer måste utföras av en behörig elinstallatör och följa lokala elektriska normer, föreskrifter och krav.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT