

SBS-R-EM Kontrollpanel för snösmältning av markytor och avisning av tak och hängrännor



nVent RAYCHEM SBS-R-EMkontrollpaneler ger en komplett lösning för styrning av RAYCHEMs självreglerande och serieresistiva värmekablar för avisning av tak och rännor samt snösmältning. Kontrollpanelerna är utrustade med styrenheten RayStat-M2. Styrenheten övervakar både temperatur och fukt och slår endast på snösmältningssystemet när det behövs. SBS-R-EM finns tillgängligt med 1, 3, 6 eller 9 stycken automatsäkringar/utgångar för värmekabel i 10A, 16A och 20A versioner. Panelerna innehåller huvudbrytare, automatsäkringar, jordfelsbrytare samt styrenhet. CE-märkt, uppfyller gällande europeisk standard.

FUNKTIONER

Färdigkopplade automatikskåp sparar tid på arbetsplatsen.

Speciellt utformad för RAYCHEMs självreglerande och serieresistiva värmekablar

Optimal energieffektivitet med fukt och temperatur styrning

Allting i ett skåp - strömanslutning är det enda som behövs.

Komplett lösning med garanti från tillverkaren.

SPECIFIKATIONER

Fasantal: 3

Skydd: Miniatur-/läckströmsäkring

Montering: Vägghmonterad

Överspänningsskydd: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Kapslingsklass	Antal grupper	Antal säkringar	Säkring
1244-016636	SBS-R-EM-1X20A	8949288	IP65	1	1	20 A, Type C
1244-016637	SBS-R-EM-3X20A	8949289	IP65	1	3	20 A, Type C
1244-021413	SBS-R-EM-1X10A	8949252	IP65	1	1	10 A, Type C
1244-021414	SBS-R-EM-3X10A	8949254	IP65	1	3	10 A, Type C
1244-021417	SBS-R-EM-1X16A	8949253	IP65	1	1	16 A, Type C
1244-021418	SBS-R-EM-3X16A	8949258	IP65	1	3	16 A, Type C
1244-016638	SBS-R-EM-6X20A	8949290	IP66	2	6	20 A, Type C
1244-021415	SBS-R-EM-6X10A	8949259	IP66	2	6	10 A, Type C
1244-021419	SBS-R-EM-6X16A	8949260	IP66	2	6	16 A, Type C
1244-021416	SBS-R-EM-9X10A	8949264	IP66	3	9	10 A, Type C
1244-021420	SBS-R-EM-9X16A	8949265	IP66	3	9	16 A, Type C
1244-021421	SBS-R-EM-9X20A	8949266	IP66	3	9	20 A, Type C

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Höjd	Bredd
1244-016636	SBS-R-EM-1X20A	8949288	40	1	436	310
1244-016637	SBS-R-EM-3X20A	8949289	40	1	586	310

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höjd	Bredd
1244-021413	SBS-R-EM-1X10A	8949252	40	1	436	310
1244-021414	SBS-R-EM-3X10A	8949254	40	1	586	310
1244-021417	SBS-R-EM-1X16A	8949253	40	1	586	310
1244-021418	SBS-R-EM-3X16A	8949258	40	1	436	310
1244-016638	SBS-R-EM-6X20A	8949290	40	2	600	600
1244-021415	SBS-R-EM-6X10A	8949259	40	2	600	600
1244-021419	SBS-R-EM-6X16A	8949260	40	2	600	600
1244-021416	SBS-R-EM-9X10A	8949264	40	3	800	800
1244-021420	SBS-R-EM-9X16A	8949265	40	3	800	800
1244-021421	SBS-R-EM-9X20A	8949266	40	3	800	800

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Djup	Kapslingsmaterial
1244-016636	SBS-R-EM-1X20A	8949288	148	Plast
1244-016637	SBS-R-EM-3X20A	8949289	148	Plast
1244-021413	SBS-R-EM-1X10A	8949252	148	Plast
1244-021414	SBS-R-EM-3X10A	8949254	148	Plast
1244-021417	SBS-R-EM-1X16A	8949253	148	Plast
1244-021418	SBS-R-EM-3X16A	8949258	148	Plast

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Djup	Kapslingsmaterial
1244-016638	SBS-R-EM-6X20A	8949290	210	Metall
1244-021415	SBS-R-EM-6X10A	8949259	210	Metall
1244-021419	SBS-R-EM-6X16A	8949260	210	Metall
1244-021416	SBS-R-EM-9X10A	8949264	800	Metall
1244-021420	SBS-R-EM-9X16A	8949265	800	Metall
1244-021421	SBS-R-EM-9X20A	8949266	800	Metall

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT