

SBS-R-FP Apparatetskåp för frostskydd av rör



SPECIFIKATIONER

Fasantal:	3
Kapslingsklass:	IP65
Skydd:	Miniatyr-/läckströmsäkring
Montering:	Väggmonterad
Överspänningsskydd:	Ja

Table 1/3

Katalognumm er	Artikelnamn	E-nummer	Antal grupper	Antal säkringar	Säkring	Huvudbrytarens strömkapacitet
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	8949283	1	1	16 A, Type C	40 A
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	8949285	1	3	16 A, Type C	40 A
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	8949282	1	1	10 A, Type C	40 A
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	8949284	1	3	10 A, Type C	40 A
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A		1	3	13 A, Type C	40 A
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A		1	3	13 A, Type C	40 A

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Antal grupper	Antal säkringar	Säkring	Huvudbrytarens strömkapacitet
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	8949287	2	6	16 A, Type C	40 A
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	8949286	2	6	10 A, Type C	40 A
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A		2	6	13 A, Type C	40 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Höjd	Bredd	Djup
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	8949283	1	286 mm	418 mm	148 mm
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	8949285	1	436 mm	418 mm	148 mm
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	8949282	1	246 mm	310 mm	148 mm
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	8949284	1	436 mm	418 mm	148 mm
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A		1	586 mm	310 mm	148 mm
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A		1	586 mm	310 mm	148 mm
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	8949287	2	586 mm	418 mm	148 mm
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	8949286	2	586 mm	418 mm	148 mm
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A		2	586 mm	600 mm	148 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Kapslingsmaterial
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	8949283	Plast
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	8949285	Plast

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Kapslingsmaterial
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	8949282	Plast
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	8949284	Plast
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A		Plast
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A		Plast
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	8949287	Plast
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	8949286	Plast
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A		Plast

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT