

SBS-XX-SNR Apparatskåp för sprinklersystem



nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR apparatskåp tillhandahåller en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar i sprinklerapplikationer för frostskydd. Den erbjuder multikrets, multi-sensor och multi-reglering med integrerat elektriskt skydd, med redundant kretsfunktion för automatisk växling som uppfyller BS EN 12845:2008. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.

FUNKTIONER

En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar

High capacity, with 2-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare

Energieffektiv och säker: med två digitala sensoriska regleringsenheter per sprinklerlinje och digital temperaturfeedback för varje

Tillförlitligt, komplett system från en tillverkare och särskilt utformat för frostskydd av sprinklersystem

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Kapslingsklass:	IP65
Skydd:	Miniatyr-/läckströmsäkring
Kapslingsmaterial:	Stål
Montering:	Väggmonterad
Överspänningsskydd:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Säkring	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Höjd
185780-000	SBS-02-SNR	2	16 A, Type C	32 A	2	600 mm
012276-000	SBS-10-SNR	10	16 A, Type C	63 A	10	1000 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Antal säkringar	Säkring	Huvudbrytarens strömkapacitet	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Höjd
158834-000	SBS-08-SNR	8	16 A, Type C	63 A	8	1000 mm
278362-000	SBS-04-SNR	4	16 A, Type C	32 A	4	800 mm
300074-000	SBS-06-SNR	6	16 A, Type C	32 A	6	800 mm
712998-000	SBS-12-SNR	12	16 A, Type C	63 A	12	1000 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Bredd	Djup
185780-000	SBS-02-SNR	600 mm	210 mm
012276-000	SBS-10-SNR	1000 mm	300 mm
158834-000	SBS-08-SNR	800 mm	300 mm
278362-000	SBS-04-SNR	800 mm	210 mm
300074-000	SBS-06-SNR	800 mm	210 mm
712998-000	SBS-12-SNR	1000 mm	300 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Komplett innehållsförteckning och kopplingsscheman för skåpet medföljer produkten. Alla elektriska installationer måste utföras av en behörig elinstallatör och följa lokala elektriska normer, föreskrifter och krav.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT