

SENZ WIFI energieffektiv golvvärmermostat med fjärrstyrning



nVent RAYCHEM SENZ WIFI är en golvvärmermostat som har utvecklats för att passa den moderna husägaren som prioriterar hög komfort och låga energikostnader. Programmerbar med touchskärm, enkel navigering med touch och swipe samt smarta energisparprogram. Levereras i förpackning med en unik svart designfront tillsammans med en vit centrumplatta för strömställarsystem. Alternativa färger på centrumplattan (fronten) finns också tillgängliga. Termostaten kan regleras enskilt som en standard WIFI-termostat eller integreras i en grupp av termostater och fjärrstyras helt och hållet genom SENZ WIFI-appen. Termostaten kan styras med hjälp av röstkommandon via Google Assistant- och Amazon Alexa-kompatibla smarthögtalare. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection, Distance control option, Adaptive start control, Working time limitation. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

FUNKTIONER

Flexibel och användarvänlig

Färgskärm med touch och swipe: stora ikoner i huvudmenyn, swipe och touch, dubbel navigering swipa eller klicka, bläddra i menyerna, scrolla för temperaturval. Passar många typer av strömställarsystem.

Kan fjärrstyras på distans från var som helst i världen med SENZ WIFI-appen

Röststyrning via Amazon Alexa-kompatibla smarthögtalare

Röststyrning via Google Assistant-kompatibla smarthögtalare

7 operating modes, 3 economic programs, 1 constant mode, 1 flexible boost, 1 holiday mode, 1 'off' mode

Energieffektiv; veckoprogram, adaptiv funktion, vädringsfunktion, energiövervakning

Färgskärm med touch och swipe

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Kan styras av alla tredjepartsprogram genom Open Source Restful API

Pålitlig med lång livslängd: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Strömförsörjning	Mätområde	Justerbar kopplingsdifferens	Regleringstyp
1244-017778	R-SENZ-WIFI	8581571	230 V	4 – 40 °C	Nej	På/Av

Table 2/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Max spänning	Max belastning	Givartyp	Temperaturregleringsklass
1244-017778	R-SENZ-WIFI	8581571	230 V	13 A	Resistance Sensor	IV

Table 3/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Regleringsegen skap	Power Consumption, Standby	Kapslingsklass	RAL-nummer
1244-017778	R-SENZ-WIFI	8581571	PID	0.5 W	IP21	9003

Table 4/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Färg	IFTTT-stöd finns	Klocktyp	Klockmodell
1244-017778	R-SENZ-WIFI	8581571	Svart	Nej	Week Clock	Digital

Table 5/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Sjävlärning	Fjärrstyrning	Kommunikationssprotokoll	Höjd
1244-017778	R-SENZ-WIFI	8581571	Ja	Ja	WiFi	84.3 mm

Table 6/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Bredd	Djup
1244-017778	R-SENZ-WIFI	8581571	85.5 mm	41.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Google och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT