

Kontrollpaneler för snösmältning av markytor samt avisning av tak och hängrännor



Kontrollpanelerna nVent SBS-SMDI-E650C ger en helt integrerad elsäkerhets-, anslutnings- och kontrollösning för nVents självreglerande och serieresistiva värmekablar/mattor för snösmältning av markytor samt avisning av tak och rännor. Kontrollpanelen består av Elexant 650c-Modbus multisensorstyrenhet för energieffektiv uppvärmning. SBS-SMDI-E650C-XX erbjuder lösningar för upp till 12 värmekretsar. Panelerna innehåller huvudbrytare, automatsäkringar, jordfelsbrytare samt styrenhet. CE-märkt, uppfyller gällande europeisk standard.

FUNKTIONER

No need for additional connections terminals - 3-12 circuit can be connected and switched by a single panel

Inget behov av separata säkerhetsanordningar - komplett system från tillverkaren

System och komponenter speciellt utvalda för styrning av nVent RAYCHEM värmekabellösningar

Modbus-anslutning

IP 65 rating

Omgivningstemperaturer: +10°C till +35°C

Placering: Inomhus

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Kommunikation	Djup	Ex-klassat område	Höjd	Kapslingsmaterial
2000003961	SBS-SMDI-E650C-3X32A	Ja	210 mm	Nej	600 mm	Coated Metal
2000003965	SBS-SMDI-E650C-3X16A	Ja	210 mm	Nej	600 mm	Coated Metal
2000003966	SBS-SMDI-E650C-6X16A	Ja	210 mm	Nej	600 mm	Coated Metal
2000003964	SBS-SMDI-E650C-12X32A	Ja	210 mm	Nej	800 mm	Coated Metal
2000003967	SBS-SMDI-E650C-9X16A	Ja	210 mm	Nej	800 mm	Coated Metal
2000003968	SBS-SMDI-E650C-12X16A	Ja	210 mm	Nej	800 mm	Coated Metal
2000003969	SBS-SMDI-E650C-3X20A	Ja	210 mm	Nej	600 mm	Coated Metal
2000003963	SBS-SMDI-E650C-9X32A	Ja	210 mm	Nej	800 mm	Coated Metal
2000003970	SBS-SMDI-E650C-6X20A	Ja	210 mm	Nej	600 mm	Coated Metal
2000003972	SBS-SMDI-E650C-12X20A	Ja	210 mm	Nej	800 mm	Coated Metal
2000003971	SBS-SMDI-E650C-9X20A	Ja	210 mm	Nej	800 mm	Coated Metal
2000003962	SBS-SMDI-E650C-6X32A	Ja	210 mm	Nej	600 mm	Coated Metal

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Kapslingsklass	Montering	Bredd
2000003961	SBS-SMDI-E650C-3X32A	IP65	Väggmonterad	400 mm
2000003965	SBS-SMDI-E650C-3X16A	IP65	Väggmonterad	400 mm
2000003966	SBS-SMDI-E650C-6X16A	IP65	Väggmonterad	600 mm
2000003964	SBS-SMDI-E650C-12X32A	IP65	Väggmonterad	800 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Kapslingsklass	Montering	Bredd
2000003967	SBS-SMDI-E650C-9X16A	IP65	Väggmonterad	800 mm
2000003968	SBS-SMDI-E650C-12X16A	IP65	Väggmonterad	800 mm
2000003969	SBS-SMDI-E650C-3X20A	IP65	Väggmonterad	400 mm
2000003963	SBS-SMDI-E650C-9X32A	IP65	Väggmonterad	800 mm
2000003970	SBS-SMDI-E650C-6X20A	IP65	Väggmonterad	600 mm
2000003972	SBS-SMDI-E650C-12X20A	IP65	Väggmonterad	800 mm
2000003971	SBS-SMDI-E650C-9X20A	IP65	Väggmonterad	800 mm
2000003962	SBS-SMDI-E650C-6X32A	IP65	Väggmonterad	600 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT