

T2Röd och Reflecta självbegränsande golvvärmesystem



nVent RAYCHEM T2Röd och Reflecta kombinerar en självbegränsande golvvärmekabel med en isolerskiva för perfekt värmespridning. Systemet är lämpligt för både nybyggnation och renovering, och kan användas under nästan alla typer av övergolv. Systemet minskar drastiskt risken för överhettning av temperaturkänsliga övergolv. Idealisk för trä-, parkett- och laminatgolv men även för natursten och klinkergolv.

FUNKTIONER

Energieffektiv och självbegränsande: justerar automatiskt värmeavgivningen, mer värme nära fönster, mindre värme under möbler och mattor. Minskar risken för övertemperatur på golvytan.

Maximal komfort med T2Reflecta isolerskiva: snabb uppvärmning och perfekt värmespridning över hela rummet

Enkel och snabb installation: cut-to-length, no cold leads, If combined with Reflecta then pre-groves serve as cable fixing tool and guarantee perfect cable distance of 100-200 or 300mm spacing, suitable for all sub-floors and floor coverings, meter markings, user-friendly connections kits

Säker och med hög kvalitet: snabb uppvärmning, jämn temperaturfördelning över hela golvet, flexibel installerad effekt från 35–100 W/m², tätare kabelslag ger högre effekt och glesare cc-avstånd innebär en lägre uteffekt. Värmekabeln kan aldrig överhettas

Pålitlig med lång livslängd: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

Komplettera anläggningen med olika alternativ av golvvärme termostater

SPECIFIKATIONER

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Värmekabel teknologi	Nominell spänning	Uteffekt	Power Output, Typical
948739-000	T2-RED	8946200	Självbegränsande	230 V	5 – 15 W/m	80 – 125 W/m ²

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Yttermanteln material	Färg	Typ av jordning	Lägst installations temperatur

948739-000	T2-RED	8946200	Fluorpolymer	Röd	Fläta	5 °C
------------	--------	---------	--------------	-----	-------	------

Table 3/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominell bredd	Nominell höjd	Nominell kabelvikt	Max kretslängd
948739-000	T2-RED	8946200	8.5 mm	5.8 mm	68 g/m	100 m

Table 4/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Säkring
948739-000	T2-RED	8946200	Typ C/10 Amp

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT