

T2Röd självbegränsande golvvärmekabel i paket med termostat och tillbehör



nVent RAYCHEM T2Röd är en självbegränsande golvvärmekabel för nybyggnation och renovering. För ingjutning i tunna skikt, i betong eller förläggs i Reflecta isolerskivor. Passar för natursten och klinker, men är bäst lämpad för temperaturkänsliga övergolv som trä-, parkett och laminatgolv. T2Röd värmekabelpaket innehåller kabel på spole, SENZ WIFI programmerbar och digital golvvärmetermostat med pekskärm och alla tillbehör som krävs för att montera golvvärmesystem (installationsmanualer, snabbstartsguide, limstavar, givarslang och golvgivare).

FUNKTIONER

Energieffektiv och självbegränsande: justerar automatiskt värmeavgivningen, mer värme nära fönster, mindre värme under möbler och mattor. Minskar risken för övertemperatur på golvytan.

Ökad komfort vid användning med T2Reflecta isolerskiva: snabb uppvärmning och perfekt värmespridning över hela rummet

Enkel och snabb installation: anpassningsbar till önskad längd, inget behov av separat kallkabel, får kopplas direkt i dosa eller termostat, lämplig för alla typer av undergolv och dom flesta övergolv, metermärkt.

Säker och med hög kvalitet: Enkel installation, dimensioneras för uteffekter på 50–100 W/m². Minskad risk för övertemperaturer vid övertäckning av temperaturkänsliga övergolv.

EcoDesign-kompatibla satser, inklusive den energieffektiva och avancerade SENZ WIFI-termostaten med pekskärm som kan styras via SENZ WIFI-appen eller via röststyrning med Alexa eller Google Assistant-kompatibla smarthögtalare.

Pålitlig med lång livslängd: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

SPECIFIKATIONER

Lägsta installationstemperatur:	5 °C
Uteffekt:	5 – 15 W/m
Nominell höjd:	5,8 mm
Nominell bredd:	8,5 mm
Nominell kabelvikt:	68 g/m
Power Output, Typical:	80 – 125 W/m ²
Max kretslängd:	100 m
Nominell spänning:	230 V
Typ av jordning:	Fläta

Yttermantels material:	Fluorpolymer
Färg:	Röd
Värmekabel teknologi:	Självbegränsande
Termostat ingår:	SENZ-WIFI
Säkring:	Typ C/10 Amp
Spolförpackning:	Ja

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Elförsörjning	Längd
1244-022586	R-RD-B-16M/SENZ-WIFI	8946230	160 W	16 m
1244-022587	R-RD-B-23M/SENZ-WIFI	8946231	245 W	23 m
1244-022588	R-RD-B-30M/SENZ-WIFI	8946232	320 W	30 m
1244-022589	R-RD-B-37M/SENZ-WIFI	8946233	400 W	37 m
1244-022590	R-RD-B-44M/SENZ-WIFI	8946234	480 W	44 m
1244-022591	R-RD-B-58M/SENZ-WIFI	8946235	640 W	58 m
1244-022592	R-RD-B-72M/SENZ-WIFI	8946236	800 W	72 m
1244-022593	R-RD-B-86M/SENZ-WIFI	8946237	960 W	86 m
1244-022594	R-RD-B-100M/SENZ-WIFI	8946238	1120 W	100 m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT