

TM10 mekanisk termostat



nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y är en mekanisk ytsensortermostat för platser som ej är Ex-klassade områden, som ger temperaturreglering åt värmekablar. Finns i områden: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C. Börvärde ställs in utan att höljet öppnas via en löstagbar plugg i locket. Direkt anslutning av värmekabeln är möjlig, brytaren klarar upptill 16 A.

FUNKTIONER

Enkel att installera och använda: supplied with 2 m long stainless steel fluid filled capillary, 2 cable entries

Energibesparande, anliggningsgivare

Justerbar inställningspunkt i intervallen: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C (without opening the enclosure via a removable plug in the lid)

Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: potentialfri enpolig växlande kontakt

Lätt enhet, kan rörmonteras med nVent RAYCHEM dosfäste eller ytmonterad

SPECIFIKATIONER

Märkström:	16 A
Djup:	90 mm
Höjd:	120 mm
Bredd:	122 mm
Material:	Glasfiberförstärkt polymer
Termostattyp:	Mekanisk termostat

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Temperaturområde
607672-000	T-M-10-S/+50+300C	50 – 300 °C
337388-000	T-M-10-S/0+200C	0 – 200 °C
105336-000	T-M-10-S/0+50C	0 – 50 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT