

AT-TS termostat med anläggningsgivare



nVent RAYCHEM AT-TS elektroniska termostater med anläggningsgivare eller luftgivare. Används för självbegränsande värmekablar till frostskydd av rör eller varmhållningsapplikationer.

FUNKTIONER

Energibesparande elektronisk termostat med temperaturgivare för rör eller omgivningsavkänning.

Justerbar: -5 °C to +15 °C (AT-TS-13), 0 °C to +120 °C (AT-TS-14)

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

Enkel och snabb installation.

Enkel att använda: LED indikerar när kablarna är spänningssatta eller larmar om temperaturgivaren är skadad eller defekt

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Djup:	55 mm
Höjd:	120 mm
Bredd:	122 mm
Kapslingsklass:	IP65

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Temperaturområde
648945-000	AT-TS-14	8581715	0 – 120 °C
728129-000	AT-TS-13	8581713	-5 to 15 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT