

TT1100-OHP-THIN Water Sensing Cable for Insulated Pipe, Modular



nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-OHP-THIN är ett sortiment av vattenavkännande kabel med fast längd och liten diameter för användning på isolerade rör.

FUNKTIONER

Pålitlig teknologi: försedd med en porös fluoropolymer-ytterfiberfläta runt basen TT1100 givarkabel

Enkel installation: fiberöverflätan ger överlägsen flexibilitet med fabriksmonterade plastkontakter

Lätt att projektera: modulära, fasta längder

Mekaniskt stark: yttre flätor med fluoropolymer motstår kompressionskrafter förknippade med användningen av plåtmetall som sveper runt rörets isolering

SPECIFIKATIONER

Ytterdiameter:	6,8 mm
Max drifttemperatur:	80 °C
Detekteringsmetod:	Raychem teknik med ledande polymerer
Modell:	Sensorkabel
Detektering:	Vatten

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Längd
P000001254	TT1100-OHP-THIN-15M-PC	15 m
P000001257	TT1100-OHP-THIN-1M-PC	1 m
P000001251	TT1100-OHP-THIN-100M-PC	100 m

Katalognummer	Artikelnamn	Längd
P000001255	TT1100-OHP-THIN-7.5M-PC	7.5 m
P000001253	TT1100-OHP-THIN-30M-PC	30 m
P000001256	TT1100-OHP-THIN-3M-PC	3 m
P000001252	TT1100-OHP-THIN-50M-PC	50 m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT