

TT5000-HUV Fuel Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular



nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HUV är en kolväteavkänningskabel för användning på rörledningar ovan jord, runt pumpdynor eller ventiler där kabeln utsätts för solljus och väder under dess livslängd. Kabeln är utformad för att fästas vid botten av horisontella rörledningar, spiralformad runt vertikalt rör eller placeras på plana ytor under eller runt pumpar och ventiler och andra applikationer där man kan förvänta sig läckage och utsläpp på ytnivå. Den är installerad med ett larm och lokaliseringsmodul, och kabeln ignorerar vatten och upptäcker bränsleläckage av kolväten, utlöser ett larm och pekar ut platsen.

FUNKTIONER

Pålitlig teknologi: bestrålad, tvärbunden och ledande polymerteknik, mekaniskt stark och resistent mot kemikalier

Enkel och snabb installation.

Lätt att projektera: tillgänglig i fasta modullängder, eller i bulkform för längder i fält, eller i kundanpassade längder med anslutningar monterade i fabriken

Väldokumenterade svarstider: standard nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 avkänningskärna

Distinkt utseende: svart rep med röd rand, redo för raffinaderi, tankfarm och terminaltillämpningar

Flexibel och tålig: repets yttre lager tillverkas med tusentals individuella filament som ger styrka och UV-skydd

Pålitlig med lång livslängd: 5 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Ytterdiameter:	10,2 mm
Max drifttemperatur:	60 °C
Detektering:	Bränsle
Detekteringsmetod:	Raychem teknik med ledande polymerer
Modell:	Sensorkabel

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Längd
P000001299	TT5000-HUV-15M-MC	15 m

Katalognummer	Artikelnamn	Längd
P000001302	TT5000-HUV-1M-MC	1 m
P000001296	TT5000-HUV-100M-MC	100 m
P000001300	TT5000-HUV-7.5M-MC	7.5 m
P000001298	TT5000-HUV-30M-MC	30 m
P000001301	TT5000-HUV-3M-MC	3 m
P000001297	TT5000-HUV-50M-MC	50 m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT