

Anslutningssats för PI-kablar



nVent RAYCHEM CS-150-UNI-P är en universell, kallapplicerad anslutning för polymeriserade (PI) värmekablar. Den används för skarvning och anslutning av PI-värmekablar till kallkabel (max 32A) eller 3-ledar flexibel matningskabel (max 25A) med skruvplint. Godkänd för användning i Ex-klassade områden.

FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

Olika konfigurationer som anpassas för varje applikation

Elektriska anslutningar via plint, inga specialverktyg behövs

Godkänd för användning i Ex-klassade områden

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Anslutningstyp	Spänning	Märkström	Max drifttemperatur	Kapslingsklass
A45371-000	CS-150-UNI-PI	kallapplicerad	750 V max	32 A	180 °C	IP66

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Områdes-klassificering
A45371-000	CS-150-UNI-PI	Non-Hazardous, Hazardous

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplisering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT