

WinterGard kabel



nVent RAYCHEM WinterGard kabel är en värmekabel med konstant uteffekt för effektiv avisning och snösmältning av entreér, lastkajer och infarter. Den är designad för applikationer där 230 eller 400 VAC är tillgängligt. Levereras i färdiga längder med påmonterad anslutningskabel.

FUNKTIONER

Enkel att projektera: variable power output dependent upon cable spacing, up to 300 W/m², variety of sizes available to meet project requirements

Enkla att installera: flexibel, utmärkt för större oregelbundna ytor

Kompletteras med smarta styrenheter för energieffektiv drift

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

För förläggning i betong, sandbädd eller asfalt

SPECIFIKATIONER

Lägsta installationstemperatur:	5 °C
Kallkabel längd:	5 m
Ytterdiameter:	7 mm
Min böjningsradie:	50 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
Färg:	Svart
Värmekabel teknologi:	Serieresistiv
Typ av jordning:	Folie och jordtråd
Områdes-klassificering:	Ej Ex-klassad
Ytermantelns material:	Polyolefin

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Nominell spänning	Nominal Power Output @ 230V	Nominal Power Output @ 400V	Längd
1244-022761	WINTERGARD-CABLE-400V-26M	400 V		30 W/m	26 m

Katalognummer	Artikelnamn	Nominellspänning	Nominal Power Output @ 230V	Nominal Power Output @ 400V	Längd
1244-022762	WINTERGARD-CABLE-400V-35M	400 V		30 W/m	35 m
1244-022763	WINTERGARD-CABLE-400V-62M	400 V		30 W/m	62 m
1244-022764	WINTERGARD-CABLE-400V-121M	400 V		30 W/m	121 m
1244-022765	WINTERGARD-CABLE-400V-172M	400 V		30 W/m	172 m
1244-022766	WINTERGARD-CABLE-400V-210M	400 V		30 W/m	210 m
1244-022767	WINTERGARD-CABLE-400V-250M	400 V		30 W/m	250 m
1244-022769	WINTERGARD-CABLE-230V-20M	230 V	30 W/m		20 m
1244-022770	WINTERGARD-CABLE-230V-29M	230 V	30 W/m		29 m
1244-022771	WINTERGARD-CABLE-230V-38M	230 V	30 W/m		38 m
1244-022772	WINTERGARD-CABLE-230V-47M	230 V	30 W/m		47 m
1244-022773	WINTERGARD-CABLE-230V-57M	230 V	30 W/m		57 m
1244-022774	WINTERGARD-CABLE-230V-67M	230 V	30 W/m		67 m
1244-022775	WINTERGARD-CABLE-230V-75M	230 V	30 W/m		75 m
1244-022776	WINTERGARD-CABLE-230V-84M	230 V	30 W/m		84 m
1244-022777	WINTERGARD-CABLE-230V-94M	230 V	30 W/m		94 m
1244-022778	WINTERGARD-CABLE-230V-112M	230 V	30 W/m		112 m
1244-022779	WINTERGARD-CABLE-230V-134M	230 V	30 W/m		134 m
1244-022780	WINTERGARD-CABLE-230V-150M	230 V	30 W/m		150 m

Katalognummer	Artikelnamn	Nominellspänning	Nominal Power Output @ 230V	Nominal Power Output @ 400V	Längd
1244-022781	WINTERGARD-CABLE-230V-168M	230 V	30 W/m		168 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Värmekabeln installeras på ett jämnt och stabilt underlag. Underlaget kan bestå av betong, sand, fint grus eller befintlig asfalt. Värmekablarna kan förläggas på i stort sett alla underlag, även på armering. För att inte skada värmekabeln skall man säkerställa att betong eller asfalt är slät och utan förekomst av vassa föremål. För bästa funktion och energieffektivitet bör underliggande markskikt även innehålla extra isolering. Följ anvisningarna för att förbereda för placering av temperatur- och fuktgivaren.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT