

XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt



nVent RAYCHEM XL-Trace självbegränsande värmekablar tillhandahåller energieffektiva och lättanvända lösningar för frostskydd av rör och bibehållning av flöde på fettavfallsledningar. Utvecklade för att ge låg rökhalt, halogenfri (LSZH) för att garantera en trygg och säker lösning för moderna byggnader.

FUNKTIONER

Mycket hög säkerhet, låg rökhalt, halogenfri konstruktion: up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Enkel att projektera: long circuit lengths to 215 m, for fewer power connections and faster installation

Enkla att installera: mycket flexibel och följsam kabel, anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, RayClic-snabbkopplingssystem

Energieffektiv och säker: självbegränsande kabel, avancerad energibesparande reglering, större besparingar möjliggörs när den används med PASC reglering, ingen risk för överhettning av kabeln, låg rökhalt, halogenfri

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, UV resistant, colorfast, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Nominell tjocklek:	6,8 mm
Nominell bredd:	13,8 mm
Matningsspänning:	220 – 240 V
Lägsta installationstemperatur:	-40 °C
Typ av jordning:	Fläta
Ytermantelns material:	låg rökhalt, halogenfri
Ledarmaterial:	Nickelpläterad koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max kretslängd	Färg
---------------	-------------	----------	----------------------------------	----------------	------

P000002113	10XL2-ZH	8936101	10 W/m	238 m	Plum
P000002114	15XL2-ZH	8936102	15 W/m	188 m	Grön
P000002115	26XL2-ZH	8936103	26 W/m	142 m	Blå
P000002116	31XL2-ZH	8936104	31 W/m	114 m	Lila

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Circuit Lengths are based on a 20 A C-Type characteristic circuit protection device, Power on at +5 °C.

When selecting the heating circuit length, the maximum switching capacity of the respective controller must be taken into account.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT