

19 tums utrustningshylla



Djupjusterbar 19-tums utrustningshylla med 15 kg lastkapacitet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Installationshöjd 2 U

Lastkapacitet 15 kg

Djupinställbart i steg om 25 mm, främre utsprång min. 91 mm, max. 191 mm

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Kabelränna

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
20118-794	430mm	450mm	1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
20118-795	430mm	450mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Snabbleverans
20118-794	Utrustningshylla	Nej
20118-795	Utrustningshylla	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE