

19-tums frontpanel med hål för handtag



Definiera enhetens fronter och sidoinss med Schroff 19-tums frontpaneler. Schroffs frontpaneler på 19 tum har ytterligare hål för montering av handtag och finns i måtten 1 U till 6 U.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

19-tums frontpaneler har ytterligare hål för montering av handtag

SPECIFIKATIONER

Rackbredd:	95HP
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Handtagstyp	Slutför	Montering	Förpackningskvantitet
30219-161	1U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-050	1U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-162	2U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Handtagstyp	Slutför	Montering	Förpackningskvantitet
40304-051	2U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-163	3U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-164	4U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-052	3U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-165	5U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-053	4U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
30219-166	6U		Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-054	5U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1
40304-055	6U	3mm	Främre handtag	Anodiserad	Skruvfront	1

Table 2/3


Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30219-161	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
40304-050	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	43.6mm	19-tums frontpanel
30219-162	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
40304-051	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	88.1mm	19-tums frontpanel
30219-163	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel
30219-164	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	177mm	19-tums frontpanel
40304-052	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	132.5mm	19-tums frontpanel

Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter	EMC-skärmning	Höjd (H)	Typ
30219-165	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
40304-053	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	177mm	19-tums frontpanel
30219-166	Anodiserad	Anodiserad	Nej	Nej	265.9mm	19-tums frontpanel
40304-054	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	221.4mm	19-tums frontpanel
40304-055	Anodiserad	Anodiserad	Ja	Nej	265.9mm	19-tums frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
30219-161	483mm	Nej
40304-050	483mm	Nej
30219-162	483mm	Nej
40304-051	483mm	Nej
30219-163	483mm	Nej
30219-164	483mm	Nej
40304-052	483mm	Nej
30219-165	483mm	Nej
40304-053	483mm	Nej
30219-166	483mm	Nej
40304-054	483mm	Nej
40304-055	483mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**