


19-tums frontpanel, vanligt



Frontpanel utan eller med SUB-D?, ST typ 3? Eller FDDI-urkoppling.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

19-tums frontpanel utan utskärning

SPECIFIKATIONER

Djup:	2.5mm
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningsvikt	Främre finish	Bakre finish	Färgkod
30118-328	3U	4HP	1	Målade	Ledande	RAL 7035

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Främre finish	Bakre finish	Färgkod
30118-329	3U	7HP	1	Målade	Ledande	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Målade	Ledande	RAL 7035
30118-331	3U	28HP	1	Målade	Ledande	RAL 7035

Table 2/2				
Katalognummer	Slutför	Höjd	Bredd	Snabbleverans
30118-328	Pulverlackerad	128.4mm	19.98mm	Nej
30118-329	Pulverlackerad	128.4mm	35.22mm	Nej
30118-330	Pulverlackerad	128.4mm	70.78mm	Nej
30118-331	Pulverlackerad	128.4mm	141.9mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE