


# 19-tums frontpanel, ventilerad

Ventilerade frontpaneler tillåter värmeavledning genom hålen.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Ventilerade frontpaneler (aluminium) möjliggör värmeavledning

## SPECIFIKATIONER

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Rackbredd:</b>     | 95HP       |
| <b>Material:</b>      | Aluminium  |
| <b>Tillbehörstyp:</b> | Frontpanel |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontpanel |

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhöjd | Slutför        | Montering  | Förpackningskvantitet | Främre finish | Bakre finish |
|---------------|----------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 30118-962     | 1U       | Pulverlackerad | Skruvfront | 1                     | Målade        | Målade       |
| 30702-044     | 1U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Rå            | Ledande      |
| 30702-047     | 1U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Anodiserad    | Anodiserad   |

| Katalognummer | Rackhöjd | Slutför        | Montering  | Förpackningskvantitet | Främre finish | Bakre finish |
|---------------|----------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 30702-056     | 1U       | Pulverlackerad | Skruvfront | 1                     | Målade        | Målade       |
| 30118-963     | 2U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Målade        | Målade       |
| 30702-045     | 2U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Rå            | Rå           |
| 30702-048     | 2U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30702-057     | 2U       | Pulverlackerad | Skruvfront | 1                     | Målade        | Målade       |
| 30118-964     | 3U       | Pulverlackerad | Skruvfront | 1                     | Målade        | Målade       |
| 30702-046     | 3U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Rå            | Rå           |
| 30702-049     | 3U       | Anodiserad     | Skruvfront | 1                     | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30702-058     | 3U       | Pulverlackerad | Skruvfront | 1                     | Målade        | Målade       |

Table 2/3

| Katalognummer | Behandlade kanter | Färgkod  | EMC-skärmning | Höjd (H) | Typ                | Bredd (W) |
|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|--------------------|-----------|
| 30118-962     |                   | RAL 7021 | Nej           | 43.6mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-044     |                   |          | Nej           | 43.6mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-047     | Ja                |          | Nej           | 43.6mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-056     |                   | RAL 7035 | Nej           | 43.6mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30118-963     |                   | RAL 7021 | Nej           | 88.1mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-045     |                   |          | Nej           | 88.1mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-048     | Ja                |          | Nej           | 88.1mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |

| Katalognummer | Behandlade kanter | Färgkod  | EMC-skärmning | Höjd (H) | Typ                | Bredd (W) |
|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|--------------------|-----------|
| 30702-057     |                   | RAL 7035 | Nej           | 88.1mm   | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30118-964     |                   | RAL 7021 | Nej           | 132.5mm  | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-046     |                   |          | Nej           | 132.5mm  | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-049     | Ja                |          | Nej           | 132.5mm  | 19-tums frontpanel | 483mm     |
| 30702-058     |                   | RAL 7035 | Nej           | 132.5mm  | 19-tums frontpanel | 483mm     |


Table 3/3

| Katalognummer | Snabbleverans |
|---------------|---------------|
| 30118-962     | Nej           |
| 30702-044     | Nej           |
| 30702-047     | Nej           |
| 30702-056     | Nej           |
| 30118-963     | Nej           |
| 30702-045     | Nej           |
| 30702-048     | Nej           |
| 30702-057     | Nej           |
| 30118-964     | Nej           |
| 30702-046     | Nej           |
| 30702-049     | Nej           |
| 30702-058     | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringssats för 19 tum separat.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE