

19" Telescopic Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg



Varistar, Novastar and Eurorack 19" Shelf, Stationary with 70 kg load capacity, perforated for ease of assembly.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Perforated cut-outs for assembling cable ties

Static load-carrying capacity 70 kg

Incl. telescopic slides

Locking with T-bar lock possible

St, 1.5 mm

Hammer head perforation for assembly with cable ties

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Hylla

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21130-352	Utrustningshylla	600mm	382mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-353	Hylla med teleskopfunktion	600mm	482mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-374	Hylla med teleskopfunktion	600mm	565mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-354	Hylla med teleskopfunktion	600mm	582mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-375	Hylla med teleskopfunktion	600mm	677mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-355	Hylla med teleskopfunktion	600mm	682mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-357	Hylla med teleskopfunktion	553mm	500mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-358	Hylla med teleskopfunktion, reducerat djup	553mm	500mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-372	Hylla med teleskopfunktion	600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21130-373	Hylla med teleskopfunktion	400mm	477mm	1	Svartgrå	RAL 7021
22130-352	Hylla med teleskopfunktion	400mm	382mm	1	Ljusgrå	RAL 7035
22130-353	Hylla med teleskopfunktion	400mm	482mm	1	Ljusgrå	RAL 7035
22130-354	Hylla med teleskopfunktion	400mm	582mm	1	Ljusgrå	RAL 7035
22130-355	Hylla med teleskopfunktion	400mm	682mm	1	Ljusgrå	RAL 7035

Katalognummer	Typ	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
22130-372	Hylla med teleskopfunktion	600mm	600mm	1	Ljusgrå	RAL 7035
22130-373	Hylla med teleskopfunktion	600mm	477mm	1	Ljusgrå	RAL 7035
22130-374	Hylla med teleskopfunktion	600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
22130-375	Hylla med teleskopfunktion	600mm	677mm	1	Ljusgrå	RAL 7035
27230-108	Hylla med teleskopfunktion	600mm	582mm	1	Svartgrå	RAL 7021
27230-109	Hylla med teleskopfunktion	600mm	682mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Fungerar med	Snabbleverans
21130-352	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej
21130-353	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej
21130-374	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej
21130-354	Pulverlackerad		Nej
21130-375	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej
21130-355	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej
21130-357	Pulverlackerad		Nej
21130-358	Pulverlackerad		Nej
21130-372	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Yta	Fungerar med	Snabbleverans
21130-373	Pulverlackerad	Varistar CP	Nej
22130-352	Pulverlackerad		Nej
22130-353	Pulverlackerad		Nej
22130-354	Pulverlackerad		Nej
22130-355	Pulverlackerad		Nej
22130-372	Pulverlackerad		Nej
22130-373	Pulverlackerad		Nej
22130-374	Pulverlackerad		Nej
22130-375	Pulverlackerad		Nej
27230-108	Pulverlackerad		Nej
27230-109	Pulverlackerad		Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Mounting bracket for assembly of telescopic slide at frame please order separately.

Please order T-bar lock separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE