

# AC-fläkt

Axialfläkt, 119 mm, med AC-ingång. Reservdel för 1 U fläktfack.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

119 mm likströmsfläkt med kontakt för anslutningskabel

## SPECIFIKATIONER

Table 1/3

| Katalognummer | Fungerar med.     | Bredd | Längd | Höjd | Spänning AC | Frekvens |
|---------------|-------------------|-------|-------|------|-------------|----------|
| 20713-147     | 19-tums fläktfack | 119mm | 119mm | 25mm | 115V        | 50/60 Hz |
| 20700-001     | 19-tums fläktfack | 119mm | 119mm | 25mm | 230V        | 50/60 Hz |
| 20713-142     | 19-tums fläktfack | 119mm | 119mm | 25mm | 230V        | 50/60 Hz |
| 20713-146     | 19-tums fläktfack | 119mm | 119mm | 25mm | 115V        | 50/60 Hz |
| 20713-243     | 19-tums fläktfack | 119mm | 119mm | 38mm | 230V        | 50/60 Hz |

| Katalognummer | Fungerar med.        | Bredd | Längd | Höjd | Spänning AC | Frekvens |
|---------------|----------------------|-------|-------|------|-------------|----------|
| 20713-244     | 19-tums<br>fläktfack | 119mm | 119mm | 38mm | 115V        | 50/60 Hz |

Table 2/3

| Katalognummer | Luftflöde vid<br>50 Hz | Luftflöde vid<br>60 Hz | Ljudnivå vid 50<br>Hz | Ljudnivå vid 60<br>Hz | Effekt vid 50<br>Hz | Effekt vid 60<br>Hz |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 20713-147     | 108m³/h                | 120m³/h                | 34dB(A)               | 38dB(A)               | 14W                 | 11W                 |
| 20700-001     | 108m³/h                | 120m³/h                | 34dB(A)               | 38dB(A)               | 14W                 | 11W                 |
| 20713-142     | 84m³/h                 | 90m³/h                 | 29dB(A)               | 30dB(A)               | 8W                  | 7W                  |
| 20713-146     | 84m³/h                 | 90m³/h                 | 29dB(A)               | 30dB(A)               | 8W                  | 7W                  |
| 20713-243     | 162m³/h                | 192m³/h                | 37dB(A)               | 41dB(A)               | 15W                 | 14W                 |
| 20713-244     | 162m³/h                | 192m³/h                | 37dB(A)               | 41dB(A)               | 15W                 | 14W                 |

Table 3/3

| Katalognummer | Maximalt statiskt<br>tryck | Omgivningstemperatu<br>r | Förpackningskvantitet | Snabbleverans |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 20713-147     | 41Pa                       | 70°C                     | 1                     | Nej           |
| 20700-001     | 41Pa                       | 70°C                     | 1                     | Nej           |
| 20713-142     | 23Pa                       | 70°C                     | 1                     | Nej           |
| 20713-146     | 23Pa                       | 70°C                     | 1                     | Nej           |
| 20713-243     | 73Pa                       | 70°C                     | 1                     | Nej           |
| 20713-244     | 73Pa                       | 70°C                     | 1                     | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Anslutningskabel och skyddsgaller beställs separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**