

AMC frontpanel med draghandtag



AdvancedMC frontpanel inklusive EMC-packning för AMC.0 Rev. 2,0-moduler.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med AMC.0 R2.0 specifikation

Frontpanel för draghandtagsmekanism (med urtag för ljusrör)

För användning tillsammans med AMC draghandtag, AMC.0 R2.0

SPECIFIKATIONER

Tillbehörstyp: Frontpanel

Produkttyp: Frontpanel

Table 1/2


Katalognummer	Höjd (H)	Rackbredd	Designfunktion	Material	Slutför	Förpackningskvantitet
30849-682	73.8mm	6HP	Full storlek	Aluminium	Passiviserade	1
30849-670	148.8mm	4HP		Aluminium	Passiviserade	1
30849-694	148.8mm	6HP	Full storlek	Aluminium	Passiviserade	1

Katalognummer	Höjd (H)	Rackbredd	Designfunktion	Material	Slutför	Förpackningskvantitet
30849-403	73.8mm	4HP	Mellanstor	Rostfritt stål		1
30849-404	73.8mm	6HP	Full storlek	Rostfritt stål		1
30849-406	148.8mm	4HP	Mellanstor	Rostfritt stål		1
30849-407	148.8mm	6HP	Full storlek	Rostfritt stål		1
30849-402	73.8mm	3HP	Kompakt	Rostfritt stål		1
30849-658	73.8mm	4HP	Mellanstor	Aluminium	Passiviserade	1

Table 2/2

Katalognummer	Främre finish	Bakre finish	Djup (D)	Bredd (W)	Snabbleverans
30849-682	Rå	Rå	2.5mm	29mm	Nej
30849-670	Rå	Rå	2.5mm	19mm	Nej
30849-694	Rå	Rå	2.5mm	29mm	Nej
30849-403	Rå	Rå	1mm	19mm	Nej
30849-404	Rå	Rå	1mm	29mm	Nej
30849-406	Rå	Rå	1mm	19mm	Nej
30849-407	Rå	Rå	1mm	29mm	Nej
30849-402	Rå	Rå	1mm	13.9mm	Nej
30849-658	Rå	Rå	2.5mm	19mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE