


ATCA frontpanel, Al-profil, förstärkt med fjäderbelastning



AdvancedTCA frontpanel för fjäderbelastat IEA-handtag med pressgjutet ändstycke.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Konfiguration: Frontpanel med IEA-handtag (med/utan fjäderbelastning)

Al extrudering; för mesh EMC tätning

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	1mm
Rackbredd:	6HP
Rackhöjd:	8U
Material:	Aluminium
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel


Table 1/2

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Främre finish	Bakre finish	Slutför	Höjd (H)
31596-900	1	Spak	Rå	Rå	Passiviserade	323.15mm
31596-899	1	Kolv	Rå	Rå	Passiviserade	323.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Bredd (W)	Snabbleverans
31596-900	29mm	Nej
31596-899	29mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE