nVent SCHROFF

We connect and protect

Bakplan med genomgående anslutna signalledningar



Bakplan med genomgående anslutna signallinjer.

CERTIFIERINGAR

RoHS COMPLIANT

DESIGN

Strömförsörjning i varje anslutningsläge (rad 1 + 32)

Anpassningsfält för strömanslutningar på bakplan med 2 lager

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Spårbredd	Anslutningstyp
23007-188	Bakplan	28	3U	60 signalledningar	3HP	
23007-010	Bakplan	10	3U	60 signalledningar	4HP	C64F
23007-081	Bakplan	21	3U	60 signalledningar	4HP	
23007-114	Bakplan	14	3U	60 signalledningar	3HP	C64F

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Spårbredd	Anslutningstyp
23007-040	Bakplan	10	3U	60 signalledningar	4HP	C96F
23007-410	Bakplan	10	3U	90 signalledningar	4HP	C96F
23007-021	Bakplan	21	3U	60 signalledningar	4HP	C64F
23007-421	Bakplan	21	3U	90 signalledningar	4HP	C96F
23007-051	Bakplan	21	3U	60 signalledningar	4HP	C96F
23007-128	Bakplan	28	3U	60 signalledningar	3HP	C64F
23007-158	Bakplan	28	3U	60 signalledningar	3HP	C96F

Table 2/2

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.