

Bakplan med genomgående anslutna signalledningar

Bakplan med genomgående anslutna signallinjer.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Strömförsörjning i varje anslutningsläge (rad 1 + 32)

Anpassningsfält för strömanslutningar på bakplan med 2 lager

SPECIFIKATIONER

Table 1/2						
Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Spårbredd	Anslutningstyp
23007-188	Bakplan	28	3U	60 signalledningar	3HP	
23007-010	Bakplan	10	3U	60 signalledningar	4HP	C64F
23007-081	Bakplan	21	3U	60 signalledningar	4HP	
23007-114	Bakplan	14	3U	60 signalledningar	3HP	C64F

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Spårbredd	Anslutningstyp
23007-040	Bakplan	10	3U	60 signalledningar	4HP	C96F
23007-410	Bakplan	10	3U	90 signalledningar	4HP	C96F
23007-021	Bakplan	21	3U	60 signalledningar	4HP	C64F
23007-421	Bakplan	21	3U	90 signalledningar	4HP	C96F
23007-051	Bakplan	21	3U	60 signalledningar	4HP	C96F
23007-128	Bakplan	28	3U	60 signalledningar	3HP	C64F
23007-158	Bakplan	28	3U	60 signalledningar	3HP	C96F

Table 2/2

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE