

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EB0311	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(12) C13	12	Svart
EB0311-A	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(12) C13	12	Svart
EB0317-A	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(10) C13, (1) C19	11	Svart
EB0322	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(20) C13, (2) C19	22	Svart
EB0322-A	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(30) C13, (6) C19	22	Svart
EB0303	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(6) C19	6	Svart
EB0321	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(20) C13	20	Svart
EB0328	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(24) C13, (6) C19	30	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EB0332	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EB0337	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(36) C13, (6) C19	42	Svart
EB0318-A	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(12) C13, (1) C19	13	Svart
EB0305	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(6) C19	6	Svart
EB0313	Enlogic	Grundläggande PDU	Uttagslist	(12) C13	12	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbrytare	Växlande uttag	Antal kretsbrytare	Effektmärkning	Placering av ingångskabel	Ingångsspänning
EB0311	Ingen kretsbrytare	Nej	0	3,7 kVA	Frontmatad	200 – 240V
EB0311-A	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	0		Frontmatad	100 – 240V
EB0317-A	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	0		Frontmatad	100 – 240V
EB0322	Ingen kretsbrytare	Nej	0	3,7 kVA	Toppmatad	100 – 240V
EB0322-A	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	0		Frontmatad	100 – 240V
EB0303	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	Frontmatad	200 – 240V
EB0321	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	Toppmatad	200 – 240V
EB0328	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	Toppmatad	200 – 240V
EB0332	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	3		Toppmatad	200 – 240V
EB0337	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	5 kVA Nordamerika, 7,4 kVA internationellt	Toppmatad	200 – 240V
EB0318-A	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2		Frontmatad	100 – 240V

Katalognummer	Krets brytare	Växlande uttag	Antal krets brytare	Effektmärkning	Placering av ingångskabel	Ingångsspänning
EB0305	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	6		Frontmatad	200 – 240V
EB0313	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	Frontmatad	200 – 240V

Table 3/6

Katalognummer	Fas	Avbrottsspänning	Max. ineffekt	Nominell spänning	Strömbrytare ingår	Utgångsspänning
EB0311	1-fas	5kAIC	3.68 kVA	230V	Nej	230VAC
EB0311-A	1-fas	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1-fas	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322	1-fas	5kAIC	3.68 kVA	230V	Nej	230VAC
EB0322-A	1-fas	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej	230VAC
EB0321	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej	230VAC
EB0328	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej	230VAC
EB0332	1-fas	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC
EB0337	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej	230VAC
EB0318-A	1-fas	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0305	1-fas	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC
EB0313	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej	230VAC

Table 4/6

Katalognummer	Strömstyrka (reducerad strömstyrka)	Kontakttyp	Rackenheter	Löstagbar ingångskabel	Mätningstyp	Material
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Ingen	Stål
EB0311-A	16 A	C20	1U	Ja	Ingen	
EB0317-A	20 A, (16 A), Nordamerika, 16 A, internationellt	C20	0U	Ja	Ingen	
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Ingen	Stål
EB0322-A	20 A, (16 A), Nordamerika, 16 A, internationellt	C20	0U	Ja	Ingen	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Ingen	Stål
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Ingen	Stål
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Ingen	Stål
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	Nej	Ingen	
EB0337	30 A, (24 A), Nordamerika, 32 A, internationellt	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Ingen	Stål
EB0318-A	16 A	C20	2U	Ja	Ingen	
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	Nej	Ingen	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	Nej	Ingen	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal i förpackningen
EB0311	Pulverlackerad	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1

Katalognummer	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal i förpackningen
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322	Pulverlackerad	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0322-A						1
EB0303	Pulverlackerad	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Pulverlackerad	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Pulverlackerad	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0332						1
EB0337	Pulverlackerad	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0318-A						1
EB0305						1
EB0313	Pulverlackerad	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Längd på ingångskabel	Snabbleverans
EB0311	3m	Nej
EB0311-A	0m	Nej
EB0317-A	0m	Nej
EB0322	3m	Nej
EB0322-A	0m	Nej

Katalognummer	Längd på ingångskabel	Snabbleverans
EB0303	3m	Nej
EB0321	3m	Nej
EB0328	3m	Nej
EB0332	3m	Nej
EB0337	3m	Nej
EB0318-A	0m	Nej
EB0305	3m	Nej
EB0313	3m	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order bracket for vertical mounting separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, användning eller underhåll kan resultera i skador på person eller egendom.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE