

CompacPRO komplett bordsväska, oskärmad



Den förkonfigurerade nVent SCHROFF CompacPRO-väskan skyddar elektroniken för 19-tums enheter som plug-in-enheter och euroboards. Den formgjutna aluminiumramen och sidopanelerna garanterar en robust lösning. Dessutom finns ett omfattande tillbehörssortiment tillgängligt.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska förkonfigurerad i enlighet med IEC 60297-3-101-19-1-2-2-komponenter

Aluminiumkonstruktionen garanterar en robust lösning

Sidopanel med integrerad handtagsfunktion

För montering på bakplan med isoleringslister

Ventilationshål i bakpanelen

Ventilationshål i basplattan

IP 20 i enlighet med IEC 60529

Fram och bak identisk, djupsymmetrisk konstruktion

GND / jordanslutningar i enlighet med (se katalogsidan 5,76)

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Väska för komponenter på 19 tum
Produktfamilj:	CompacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
14575-114	129.3mm	148mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-115	129.3mm	148mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-134	129.3mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-135	129.3mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
14575-136	129.3mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-154	129.3mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-155	129.3mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-156	129.3mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-174	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-175	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-176	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-178	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Slutför	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Snabbleverans
14575-114	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-115	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-134	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-135	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-136	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-154	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-155	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-156	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej

Katalognummer	Slutför	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Snabbleverans
14575-174	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-175	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-176	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-178	Anodiserad, Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE