

CompacPRO bordsväska, oskärmad



nVent SCHROFF CompacPRO-väskan skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Formgjuten aluminiumram och profilsidoväggar garanterar en robust lösning. Dessutom finns ett omfattande tillbehörssortiment tillgängligt.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska för individuell montering

Aluminiumkonstruktionen garanterar en robust lösning

Internationella mått i enlighet med IEC 6297-3-101

Sidopanel med integrerad handtagsfunktion

Fram och bak identisk, djupsymmetrisk konstruktion

Ventilationshål i basplattan

IP 20 i enlighet med IEC 60529

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Case för enskilda elektroniska komponenter
Produktfamilj:	CompacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Bredd	Djup	Förpacknings vantitet
---------------	----------	------	-----------	-------	------	--------------------------

14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
14575-023	84.4mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktionen	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
14575-025	84.4mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-027	84.4mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-063	84.4mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-065	84.4mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-067	84.4mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-103	129.3mm	148mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-105	129.3mm	148mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-123	129.3mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-125	129.3mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-127	129.3mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-143	129.3mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-145	129.3mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-147	129.3mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-163	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-165	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-167	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-169	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-171	129.3mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktionen	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
14575-223	173.8mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-225	173.8mm	219mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-243	173.8mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-245	173.8mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-247	173.8mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-265	173.8mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-267	173.8mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-269	173.8mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-271	173.8mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-445	262.9mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-447	262.9mm	326mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-463	262.9mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-465	262.9mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-467	262.9mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-469	262.9mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej
14575-471	262.9mm	432mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-103	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Slutför	Material	Skyddsklass	Statisk belastning	Snabbleverans
---------------	---------	----------	-------------	--------------------	---------------

14575-023	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-025	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-027	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-063	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-065	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-067	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-103	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-105	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-123	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-125	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-127	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-143	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-145	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-147	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-163	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-165	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-167	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-169	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-171	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej

14575-223	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-225	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-243	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-245	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-247	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-265	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-267	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-269	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-271	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-445	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-447	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-463	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-465	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-467	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-469	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej
14575-471	Pulverlackerad	Aluminium	IP20	30kg	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Jord-/jordanslutningar i enlighet med.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE