

Comptec 19-tums bordsväska, oskärmad



nVent SCHROFFS chassi är kompatibelt med ett 19-tums skåp och används för montering som 19-tums underställ, 19-tums fläktfack eller 19-frontpaneler. Det här fallet används också vanligtvis för skrivbordsprogram.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsväska (förmonterad)

Oskärmad

Ventilationsöppningar i basplattan

Fram- och bakramar i pressgjuten Al

Topplöck, bottenplatta och bakpanel i stål

Överensstämmer med din en 62368-1

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Väska
Typ:	Väska för 19-tums Subrack och 19-tums chassi
Produktfamilj:	Comptec

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Djup	Material	Förpackningskvantitet
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminium, Stål	1

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Djup	Material	Förpackningskvantitet
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminium, Stål	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminium, Stål	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminium, Stål	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminium, Stål	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium, Stål	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium	1

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Rackbredd	Djup	Material	Förpackningskvantitet
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminium	1

Table 2/3						
Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
10225-601	134.2mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-602	178.7mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-604	267.6mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-612	134.2mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-613	178.7mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-615	267.6mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-616	312mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-618	400.9mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-623	134.2mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-624	178.7mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-626	267.6mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-627	312mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-629	400.9mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej

Katalognummer	Användbar höjd	Användbar bredd	Främre ramkonstruktion	Kylalternativ	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
10225-637	267.6mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-638	312mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-640	400.9mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-667	400.9mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-670	534mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-682	400.9mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-685	534mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-693	400.9mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej
10225-696	534mm	451mm	Ett stycke	Nej	IEC 60297-3-100	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Slutför	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
10225-601	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-602	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-604	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-612	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-613	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-615	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-616	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej

Katalognummer	Slutför	Skyddsklass	Statisk belastning	Bredd	Snabbleverans
10225-618	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-623	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-624	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-626	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-627	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-629	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-637	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-638	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-640	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-667	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-670	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-682	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-685	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-693	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej
10225-696	Pulverlackerad	IP20	40kg	520mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE