

Anslutningsklämma med spakar

Fördelningsklämmor för fördelningslåda.



DESIGN

Anslutningsklämma med spakar

För alla typer av förare

3 eller 5 förare

Upp till 4,00 mm²

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Färg	Omgivningstemperatur	Längningskvantitet	Djup	Höjd
20118-902	Klämma	Transparent, Grön	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Klämma	Transparent, Grön	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/3

Katalognummer	Material	Max. ström	Maxspänning	Förpackningskvantitet	Vikt	Bredd
20118-902	Polykarbonat	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polykarbonat	20A	600V	10	4g	30mm

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
---------------	---------------

20118-902	Nej
20118-903	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE