


CPCI-bakplan, systemplats vänster



nVent SCHROFFS kompakta PCI-bakplan har klassledande signalintegritet och MTBF-värden tack vare SMD-komponenter, keramiska kondensatorer och presspassade kontakter.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification

Digital GND kan anslutas till/isoleras från chassi-GND med hjälp av skruvar

V(i/O) justerbar till +3,3 V eller +5 V.

Inmatning av matningsspänningar via powerbugs (ring tag M4), fastoner

Yttre lager fungerar som GND-yltor

Strömkontakt för statussignaler (SMCQ)

Flera bakplan kan placeras tillsammans utan förlust av slitsar

Enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer

IPMB-anslutning (Intelligent Platform Management Bus) till PICMG 2,9

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
---------------	------------	-------------	----------	----------------	-------------	-----------

23006-405	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-406	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-408	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-422	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-423	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-424	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-428	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-443	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-444	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-445	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-448	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-714	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-715	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-716	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-718	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-bitars	Vänster	4HP
23006-732	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-733	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-734	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-738	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP

23006-763	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-764	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-765	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP
23006-768	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-bitars	Vänster	4HP

Table 2/3

Katalognumme r	Spänning i/O.	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Bredd	Förpackningsk vantitet
23006-405	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.6mm	1
23006-406	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	121mm	1
23006-408	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-422	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-423	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	60mm	1
23006-424	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-428	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-443	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	60mm	1
23006-444	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-445	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4- kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1

Katalognummer	Spänning i/O.	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Bredd	Förpackningskvantitet
23006-448	3.3V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-714	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig		1
23006-715	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.6mm	1
23006-716	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	121mm	1
23006-718	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-732	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	60.05mm	1
23006-734	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-738	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	39.6mm	1
23006-764	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	80.28mm	1
23006-765	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	100.59mm	1
23006-768	5V	HM 2,0	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig	161.56mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
---------------	----------------	---------------

23006-405	RoHS, PICMG	Nej
23006-406	PICMG, RoHS	Nej
23006-408	RoHS, PICMG	Nej
23006-422	PICMG, RoHS	Nej
23006-423	RoHS	Nej
23006-424	RoHS, PICMG	Nej
23006-428	PICMG, RoHS	Nej
23006-443	RoHS, PICMG	Nej
23006-444	PICMG, RoHS	Nej
23006-445	RoHS, PICMG	Nej
23006-448	PICMG, RoHS	Nej
23006-714	RoHS, PICMG	Nej
23006-715	PICMG, RoHS	Nej
23006-716	RoHS, PICMG	Nej
23006-718	PICMG, RoHS	Nej
23006-732	RoHS, PICMG	Nej
23006-733	PICMG, RoHS	Nej
23006-734	RoHS, PICMG	Nej
23006-738	PICMG, RoHS	Nej

23006-763	RoHS, PICMG	Nej
23006-764	PICMG, RoHS	Nej
23006-765	RoHS, PICMG	Nej
23006-768	PICMG, RoHS	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE