


CPCI seriellt R3.0 bakplan



nVent Serial R3.0-bakplanen stöder de högsta dataöverföringshastigheterna med PCIe upp till Gen 4, 25 GbE, USB 3,2 och s-ATA Rev. 3,0

DESIGN

Överensstämmer med PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0) specifikation

Stöder PCIe Gen 4, 10 GBase-T, s-ATA 3 och USB 3,2 Gen 2

Ethernet-gränssnittet är kompatibelt med 10GBASE-kr och 10GBASE-T och är förberett för 25GBASE-kr

Anslutning för verktyg på baksidan av bakplanet

Mekanisk centrering och nyckel-/kodningslist i rostfritt stål på alla fullt utrustade främre och bakre fack

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23007-729	Bakplan	9	3U	CompactPCI seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP
23007-769	Bakplan	9	3U	CompactPCI seriell med Ethernet Star	Vänster	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Överensstämmer med.	Dataöverföring	Bakre i/O
23007-729	Airmax VS2	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-polig	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Nej

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Överensstämmer med.	Dataöverföring	Bakre i/O
23007-769	Airmax VS2	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 10-polig	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Ja

Table 3/3

Katalognummer	Bredd	Snabbleverans
23007-729	181.9mm	Nej
23007-769	181.9mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE