

CPCI seriellt system med ATX PSU, 4 U, 9 kortplats

4 U CompactPCI seriellt system med vertikal korthållare för nio 3 U-kort och ett inbyggt ATX-nätaggregat.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

System i enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG CPCI?S.0

System med vertikal korthållare. Kortformat framsida: 3 U, 160 mm djup, 9 fack

Bakplan 9 kortplatser, 3 U, CompactPCI seriell (enstjärnig Ethernet-topologi)

Värmeavledning via 1 U-fläkt som kan bytas under drift

ATX-strömförsörjning, 300 W.

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Typ	Typ av bakplan	Dataöverföring	Ström per kortplats
24579-420	Systemet	9	19-tums rackmontering	3 U CompactPCI seriell med Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Typ	Typ av bakplan	Dataöverföring	Ström per kortplats
24579-415	Systemet	9	19-tums rackmontering	3 U CompactPCI seriell med Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Katalognummer	Inspänning AC	Luftflödesriktning	Rackhöjd	Typ av strömförsörjning	Strömförsörjning ingår	Bakre i/O
24579-420	100 – 240V	Nedifrån och upp	4U	(1) ATX PSU	Ja	Ja
24579-415	100 – 240V	Nedifrån och upp	4U	(1) ATX PSU	Ja	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Överensstämmer med.	Djup	Höjd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24579-420	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nej
24579-415	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE