

CPCI seriellt system med pluggbart nätaggregat, 4 U, 9 kortplats

4 U CompactPCI seriellt system med vertikal korthållare för nio 3 U-kort och ett 3U pluggbart nätaggregat.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

System i enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG CPCI?S.0

System med vertikal korthållare. För kortformat 3U.

Bakplan 9 kortplats, 3U CompactPCI seriell (single star Ethernet-topologi), systemkortplats vänster

Värmeavledning via 1 U-fläkt som kan bytas under drift

Stöder PCIe upp till Gen3, USB 2,0 och 3,0, SATA upp till Rev 3,0 och Ethernet upp till 10 GBase-T.

Eftermonteringsbart luftfilter

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Typ	Typ av bakplan	Dataöverföring	Ström per kortplats
24579-421	Systemet	9	19-tums rackmontering	3 U CompactPCI seriell med Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Typ	Typ av bakplan	Dataöverföring	Ström per kortplats
24579-416	Systemet	9	19-tums rackmontering	3 U CompactPCI seriell med Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Katalognummer	Inspänning AC	Luftflödesriktning	Rackhöjd	Typ av strömförsörjning	Strömförsörjning ingår	Bakre i/O
24579-421	100 – 240V	Nedifrån och upp	4U	(2) pluggbar strömförsörjningsenhet	Ja	Ja
24579-416	100 – 240V	Nedifrån och upp	4U	(1) pluggbar strömförsörjningsenhet	Ja	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Överensstämmer med.	Djup	Höjd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nej
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Preferenstyper kan beställas direkt från lager, andra konfigurationer på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE