

Digital kontaktsensor för Guardian Management Gateway



Extern sensor som övervakar digitala in-/utgångar med 2 RJ45-kontakter. Upp till 16 sensorer kan seriekopplas över patchkablar och anslutas till en Guardian-hanteringsport.

DESIGN

Extern sensor för Guardian Management Gateway

En port kan övervaka upp till 16 sensorenheter med en total kabellängd på 40 meter

Om en nVent SCHROFF Guardian-sensor är ansluten visas den i webbgränssnittet med typ och serienummer

Metallhölje

Enkel montering

2 x RJ 45-anslutning

Enkel kedjekoppling med CAT6-patchkabel (eller högre skärmning)

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
21070-125	Digital kontakt	Guardian Management Gateway	1	Nej
21070-124	Digital kontakt	Guardian Management Gateway	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE