


Din-skena

En din-skena är en vanlig metallskena som ofta används för montering av strömbrytare och industriell styrutrustning inuti utrustningsrack.



DESIGN

Förskurna längder och med perforeringar

Stål med elektrogalvaniserad finish

Följ: EN 60715-standarder

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Din-skena

Table 1/2

Katalognummer	Material	Höjd	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Djup
20118-872	Stål	35mm	125mm	Zinkpläterad	4	15mm
20118-873	Stål	35mm	175mm	Zinkpläterad	4	15mm
20118-874	Stål	35mm	275mm	Zinkpläterad	4	15mm
20118-875	Stål	35mm	375mm	Zinkpläterad	4	15mm
20118-876	Stål	35mm	475mm	Zinkpläterad	4	15mm
20118-877	Stål	35mm	575mm	Zinkpläterad	4	15mm

Katalognummer	Material	Höjd	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Djup
20118-878	Stål	35mm	125mm	Zinkpläterad	4	7.5mm
20118-879	Stål	35mm	175mm	Zinkpläterad	4	7.5mm
20118-880	Stål	35mm	275mm	Zinkpläterad	4	7.5mm
20118-881	Stål	35mm	375mm	Zinkpläterad	4	7.5mm
20118-882	Stål	35mm	475mm	Zinkpläterad	4	7.5mm
20118-883	Stål	35mm	575mm	Zinkpläterad	4	7.5mm
20118-890	Stål	35mm	125mm	Zinkpläterad	10	7.5mm
20118-891	Stål	35mm	175mm	Zinkpläterad	10	7.5mm
20118-892	Stål	35mm	275mm	Zinkpläterad	10	7.5mm
20118-893	Stål	35mm	375mm	Zinkpläterad	10	7.5mm
20118-894	Stål	35mm	475mm	Zinkpläterad	10	7.5mm
20118-895	Stål	35mm	575mm	Zinkpläterad	10	7.5mm
20118-884	Stål	35mm	125mm	Zinkpläterad	10	15mm
20118-885	Stål	35mm	175mm	Zinkpläterad	10	15mm
20118-886	Stål	35mm	275mm	Zinkpläterad	10	15mm
20118-887	Stål	35mm	375mm	Zinkpläterad	10	15mm
20118-888	Stål	35mm	475mm	Zinkpläterad	10	15mm
20118-889	Stål	35mm	575mm	Zinkpläterad	10	15mm

Table 2/2

Katalognummer	Bredd	Snabbleverans
20118-872	125mm	Nej
20118-873	175mm	Nej
20118-874	275mm	Nej
20118-875	375mm	Nej
20118-876	475mm	Nej
20118-877	575mm	Nej
20118-878	125mm	Nej
20118-879	175mm	Nej
20118-880	275mm	Nej
20118-881	375mm	Nej
20118-882	475mm	Nej
20118-883	575mm	Nej
20118-890	125mm	Nej
20118-891	175mm	Nej
20118-892	275mm	Nej
20118-893	375mm	Nej
20118-894	475mm	Nej
20118-895	575mm	Nej

Katalognummer	Bredd	Snabbleverans
20118-884	125mm	Nej
20118-885	175mm	Nej
20118-886	275mm	Nej
20118-887	375mm	Nej
20118-888	475mm	Nej
20118-889	575mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE