

EMC-packning för FMC och PMC



O-ringspackningen kan användas för EMC-skärmning av PMC- eller FMC-mezzaniner. O-ringen monteras i mezzaninens spår.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

EMC-skärmning, CHO-tätning

SPECIFIKATIONER

Bredd: 13.68mm
Material: EPDM-SBR-gummi
Produkttyp: O-ring

Table 1/1

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Djup	Slutför	Höjd	Fungerar med.	Snabbleverans
60835-021	1	1.34mm	Silverpläterad	72.28mm	Frontpaneler, EFTERKONTROLL	Nej
60835-077	1	1.34mm	Silverpläterad	59.33mm	Frontpaneler, FMC	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE