


Inbyggt rack 3 U, 36 HP

KATALOGNUMMER

10170-015



Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För mobila järnvägstillämpningar

Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet

Passar för SNCF-underrack med 1, 2 eller 3 U (NF F61-005, CF 60-002)

Baksidan är utrustad för standardanslutningar; tvärstången kan specialkodas för SNCF-kodstiften

Tvärstag med integrerad kabelkanal

Flera rack kan staplas eller monteras i rader

Tillverkad med en svetsprocess, certifierad enligt en 15085 (CL2)

Rostfria svetsar passiverade för att förhindra korrosion

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Inbyggt rack

Rackhöjd: 3U

Höjd: 156.7mm

Rackbredd: 36HP

Bredd: 252.65mm

Förpackningskvantitet: 1

Överensstämmer med.: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Djup: 341.8mm

Rammaterial: Stål

Material: Rostfritt stål

Produkttyp: Rack

Statisk belastning: 25kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE