

Varistar CP EMC-skåp, IP 20, med fläktkåpa, 42 U 2000H 600W 800D

KATALOGNUMMER

10630-045



Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektroniskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP 20 och IP 55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).

DESIGN

Skärmning 60 dB vid 1 GHz, 40 dB vid 3 GHz (testad enligt IEC 61587-3)

Skärmning 30 dB vid 18 GHz, (testad enligt en 61000-5-7) med EN45545 packningar

Typ av skydd IP 20

Statisk last/bärförmåga 1600 kg

Dörrar med 4-punktslås och skruvfasta sidopaneler

Sido- och bakpaneler kan installeras av en person

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Skåp

Produktfamilj: Varistar CP

Rammaterial: Stål

Ramfärg: Svart grå

Ramens färgkod: RAL 7021

Beklädnadsmaterial: Stål

Beklädnad färg: Svart grå

Färgkod för beklädnad: RAL 7021

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2000mm

Bredd: 600mm

Djup: 800mm

Statisk belastning: 1600kg

Skyddsklass: IP20

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3

Slutför: Pulverlackerad

Material: Stål

Net Weight: 129.39kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ytterligare mått och version finns tillgängliga för ServicePlus EMC. Beställ sockel separat. För montering av hyllor och glidskenor behövs ett annat par panel-/glidfästen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE