

Varistar CP mil 901E kabinett, militärcertifierat för stötar, vibrationer, EMC och korrosion

KATALOGNUMMER

10630-049



Skåp med militär certifiering för stridsberedskap och överlevnad tuffa miljöer. Kapslingarna är avsedda för fregatt, flygvapen och militära tillämpningar.

Globala militära organisationer upprätthåller en omfattande lista över standarder för utrustning som används i militära tillämpningar. Genom att välja utrustning som uppfyller dessa standarder kan konstruktörer säkerställa att COTS-lösningar redan uppfyller minimikraven för att skydda verksamhetskritiska system.

DESIGN

NTS testad enligt mil-DTL-901E för DSSM-fallbordstest med viktbelastning på 460 kg

NTS testad enligt testprocedur TP-PR168728-00 för EMI-skärmning - överensstämmer med mil-STD-461G.

NTS testad till mil-STD-810H för korrosionsbeständighet

NTS testad enligt mil-STD- 167-1A för vibration

Dubbelt skyddad mot korrosion, förzinkad och pulverlackerad

4 stötdämpare nedtill och 2 stötdämpare upptill

Bakre panel horisontellt uppdelad i 3 delar - övre täckplatta som täcker stötdämparens fästområde, undre täckplatta för kabelkanal, mittre bakre panel som stänger gapet mellan täckplattorna

EMC-bottenplatta anpassad med genomgående hål för att ansluta stötdämparna direkt till ramen

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Skåp

Produktfamilj: Varistar CP

Rammaterial: Stål

Ramfärg: Svart grå

Ramens färgkod: RAL 7021

Beklädnadsmaterial: Stål

Beklädnad färg: Svart grå

Färgkod för beklädnad: RAL 7021

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2000mm

Bredd: 600mm

Djup: 800mm

Statisk belastning: 1600kg

Dynamisk belastning: 460kgf

Skyddsklass: IP55

Överensstämmer med.: IEC 60529; MIL-S-901E.; MIL-STD-461G.; MIL-STD-810E.; MIL-STD-167

Slutför: Pulverlackerad

Material: Stål; Stainless Stål

Net Weight: 173.955kg

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE