


19-tums fläktenhet, 1 U, med främre omkopplare, 6 fläktar, 230 V AC

KATALOGNUMMER

10713-112



Frontmonterad, upplyst huvudströmbrytare på växelströmsenheter, tillsammans med ett extra bakre eluttag; mekanisk dragavlastning för nätingångs- och nätutgångskablar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kan anpassas till underrack

Kontaktskydd enligt din en ISO 13857

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Fläktenhet

Inspänning AC: 230V

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Aluminium-zinkpläterad; Anodiserad

Material: Stål; Aluminium

Net Weight: 5.63kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ nätkabeln separat.

Ingångsspänning med brett intervall (86 ... 264 VAC) på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE