


1 U luftdeflektor för 19-tums fläktfack, 6 fläktar, Frontperforerad, 330 mm, RAL 9005

KATALOGNUMMER

10713-143



Luftdeflektor med 1 U höjd för att styra luften framifrån och uppåt eller underifrån och bak.



DESIGN

Monteringsalternativ: ? En fläktbricka: Kall luft sugas in framifrån och leds uppåt ? Två fläktmagasin: Kall luft sugas in framifrån, riktas uppåt och styrs bakåt (se tillämpningsschemat)

Optimerad kylning tillsammans med 19-tums fläktmagasin

Vertikal uppbyggnad av värme undviks genom förbättrat luftflöde

Filtermatta som tillval, enkel att byta under drift

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Luftguide

Produktfamilj: Novastar; Varistar

Fungerar med.: 19-tums fläktfack

Slutför: Pulverlackerad

Gross Weight: 1.759kg

Material: Stål

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE