



VME64x-system, torn, 4 U, PSU med öppen ram

KATALOGNUMMER

10836-050



VME64 tornsystem för 7 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Strömmen till systemet kommer från en öppen strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

System i enlighet med IEC 60297-3:101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; bakplanet överensstämmer med VITA 1.1:1997

Strömförsörjningsenhet, öppen ram, 560 W (400 W vid < 180 V AC)

Bakplan VME64x 7 plats, 6 U, J1/J2 monolitisk utan P0-kontakt, i enlighet med VITA 1-1994 och 1.1-1997

Värmeavledning från 2 fläktar, kylning framifrån och bakåt; temperaturen styrs av fläktkontrollmodulen (FCM)

System för standardkortmontering med kortformat, 6 U, djup 160 mm

Displaymodul för DC-driftspänning, fläkt och temperaturlarm

Möjlighet att montera en 5,25-tums DVD-enhet

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 7

Typ: Torn

Typ av bakplan: 6 U VME64-förlängning

Dataöverföring: VME64; VME2eSST

Ström per kortplats: 30W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Fram till bak

Rackhöjd: 10U

Typ av strömförsörjning: Öppna ram

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Nej

Överensstämmer med.: ANSI/VITA 1.1-1997

Djup: 500mm

Höjd: 496.25mm

Bredd: 177mm

Net Weight: 14.79kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE