



MTCA.0 System för 10 AMC- moduler i full storlek, 3 U, 84 HP

KATALOGNUMMER

11850-011



Den dubbla AMC-korthållaren på höger sida rymmer antingen 4 Double Full-Size AMCS eller, med tillvalet splitsats, 8 Single Full-Size AMCS.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med specifikationen PICMG MTCA.0 R1.0

3 U, 19-tums underracksystem för 10 enkla fullstora AdvancedMC-moduler, 2 enkla fullstora MCH och 2 effektmoduler med bredd upp till 12 hk

I stället för 8 enkla fullstorleksmoduler kan den högra korthållaren användas för 4 dubbla fullstorleksmoduler

Bakplan med dubbelstjärnstopologi, direktanslutningar för s?ATA/SAS

Klocktopologi enligt PICMG AMC.0 R2.0

Två fläktmoduler som kan bytas under drift i push/pull-konfiguration, var och en med kylenhetshanterare (CU EMMC), luftflöde från höger till vänster

Luftfiltret är åtkomligt framifrån, med närvarosignal

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 8

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: MTCA.0 Dual Star Topology

Dataöverföring: 40 GbE; PCIe Gen3

Ström per kortplats: 50W

Luftflödesriktning: Höger till vänster

Rackhöjd: 3U

Typ av strömförsörjning: (2) enkel fullstor PM

Strömförsörjning ingår: Nej

Bakre i/O: Nej

Överensstämmer med.: PICMG MTCA.0 R2.0

Djup: 216mm

Höjd: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

Färdigmonterad, kopplad och testad.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE