

MTCA4-system för 6 AMC-modul, 4 RTM, JSM-kortplats, 3 U, 84 HP, X16-anslutning

KATALOGNUMMER

11890-164



Systemet är utformat för tillämpningar med höga prestanda och hög tillgänglighet. Fläktmodulerna som kan bytas under drift med EMMC i dragkonfiguration säkerställer att de främre och bakre kortplatserna kyls ordentligt. Fläkthastigheten kan justeras via MCH. Det separata JSM-installationsutrymmet förhindrar att en AMC-plats upptas av en JTAG-modul. Systemet kan ta upp till två effektmoduler för att säkerställa tillräcklig strömförsörjning för krävande tillämpningar. Bakplanet har klock- och utlösninglinjer per PICMG MTCA.4, samt interlock. Det ger också direkta anslutningar för SAS/SATA mellan AMCS.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med specifikationen PICMG MTCA4 R1.0

3 U, 84 HP-system för 5 dubbla mellanstora AMC, 1 dubbla fullstora AMC, 1 dubbla fullstora MCH och 2 dubbla fullstora effektmoduler

4 bakre övergångsmodulplatser för dubbla medelstora RTM-enheter

Bakplan med stjärntopologi, direktanslutning för s-ATA/SAS,

Telekom- och tygklockatopologi enligt PICMG AMC.0 R2.0

Fläktar bak som kan bytas under drift, luftflöde framifrån och bakåt, åtkomst till luftfilter framifrån

Fläkthastigheten kan justeras separat via MCH

Installationsutrymme för valfri JSM-modul på baksidan av lådan

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 6

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: MTCA4 stjärntopologi, JSM

Dataöverföring: 40 GbE; PCIe Gen3

Ström per kortplats: 80W

Luftflödesriktning: Fram till bak

Rackhöjd: 3U

Typ av strömförsörjning: (2) Dubbel Full-size PM

Strömförsörjning ingår: Nej

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: PICMG MTCA4 R1.0

Djup: 373mm

Gross Weight: 13.6kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

Finns som tillval med 3 fläktar och 2 EMMC:er.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE