


PSU 19 tum för CompactPCI, DC/DC, 3 U, 8 HP

KATALOGNUMMER

13100-142



Pluggbart 19-tums nätaggregat med P47-kontakt, för CompactPCI-tillämpningar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kontakt P47 och CompactPCI signalering

4 utspänningar

Redundant drift med Current Share Bus (CSB), hot-swap

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Strömförsörjning

Typ: 19-tums DC/DC-omvandlare

Fungerar med.: CompactPCI och VME64x

Inspänning DC: 36 – 75V

Ström: 250W

Antal utspänningar: 4

Spänning 1: 5V

Nuvarande 1: 40A

Spänning 2: 3.3V

Nuvarande 2: 40A

Spänning 3: 12V

Nuvarande 3: 5.5A

Spänning 4: -12V

Nuvarande 4: 2A

Rackhöjd: 3U

Rackbredd: 8HP

Djup: 171.93mm

Net Weight: 0.94kg

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE