

PSU 19-tums AC/DC för CompactPCI seriell, 3 U, 8 HP, 312 W

KATALOGNUMMER

13100-147



Pluggbart 19-tums nätaggregat för CompactPCI-tillämpningar. Nätaggregatet har ett brett växelströmsingång, en 12V DC Payoald och +5 V DC Standby-utgång.

DESIGN

19-tums strömförsörjningsenhet för CompactPCI seriella tillämpningar

Aktiv effektfaktorkorrigerering och aktiv strömdelningsfunktion

N+1-redundans, hot swap

Utgångssignal: PS finns, strömavbrott, PS_ON och aktivera

I2C-gränssnitt

Hög effektivitet, > 90 % vid 220 V AC

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Strömförsörjning

Typ: 19-tums switchat läge

Fungerar med.: CompactPCI-system

Inspänning AC: 90 – 264V

Ström: 312W

Antal utspänningar: 2

Spänning 1: 12V

Nuvarande 1: 25A

Spänning 2: 5V

Nuvarande 2: 2.5A

Rackhöjd: 3U

Gross Weight: 0.948kg

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE