


PSU 19-tums DC/DC CoolPower 100 W, dubbel, CPDC212

KATALOGNUMMER

13103-007



Pluggbara 19-tums nätaggregat med H15-kontakt för fläktlösa tillämpningar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Brett inspänningsområde från 20 till 72 VDC

Galvanisk separation mellan primär- och sekundärkrets

Hög effekttäthet

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Strömförsörjning

Typ: 19-tums DC/DC-omvandlare

Ingångsspänning DC: 20 – 72V

Effekt: 108W

Antal utgångsspänningar: 1

Spänning 1: 24V

Ström 1: 4.5A

Rackhöjd: 3U

Rackbredd: 6HP

Djup: 171.93mm

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För ingångsspänning 100-360 V DC, se AC/DC switchad strömförsörjning.

Beställ frontpanel separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE