

PXI Express System, 4 U, 8 kortplatser, Gen2/3

KATALOGNUMMER

14579-033



nVent SCHROFFS 8-kortssystem har en 16 HP systemplats med 4 Link-konfiguration. 3 av hybridkortplatserna för kringutrustning är anslutna med PCIe Gen 3-länkar med x4-banor. De återstående 4 hybridkortplatserna är anslutna med PCIe Gen 2-länkar med 1-spår vardera.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

PXI Express bordschassi, 4 U, 44 HP

1 PXIe-systemplats och 7 hybridplatser

Systemplats med fyra länkar, 3 platser för kringutrustning med PCIe Gen3 x4 och 4 platser för kringutrustning med PCIe Gen2 x1-länkar

Kraftfullt kylningskoncept med lågt fläktljud, 50 W per plats vid 15 K temperaturökning

Luftflöde underifrån och bak med temperaturreglerade fläktar; integrerad chassiövervakningsmodul (CMM)

Bred AC-ingång med huvudströmbrytare på baksidan, strömknapp på framsidan (upptill)

Bakre panelens externa 10 MHz klockingångar/utgångar

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 8

Typ: Skrivbord

Typ av bakplan: PXI Express, 4 Link-konfiguration

Dataöverföring: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Ström per kortplats: 50W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Underifrån till bak

Rackhöjd: 4U

Typ av strömförsörjning: Öppna ram

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Nej

Överensstämmer med.: PXISA PXI-5 R1.1

Djup: 315mm

Gross Weight: 15kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

System i enlighet med IEC 60297-3?-101, ?-102, ?-103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); Backplane, överensstämmer med PICMG rev. 3,0 och PXI-5.

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE